

Art.-Nr.: 10.01.06.06336




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	43.00
折りたたみ式本数	1.5
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	シールリングとピストン80付き
ニップル材質	アルミ

FSGA 43 NK-45 G1/4-AG DRFP80

様々な径で利用可能なベローズ真空パッドは、任意で接着シールリング付きで納入されます。



デザインデータ

属性	価値
高さ H	31.60 mm
呼び径 dn	0.70 mm
d2	21.9 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	10.0 mm
径 Ds	38.0 mm
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	シールリングとピストン80付き
径 Dmax(S)	47.5 mm

デザインデータ FSGA 43 NK-45 G1/4-AG DRFP80

FSGA 43 NK-45 G1/4-AG DRFP80

Art.-Nr.: 10.01.06.06336



技術資料

属性	値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
吸着力 (-600mbar)	22.80 N
質量	19.00 g
ボリューム	11.445 cm ³
サイズ	43.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.06336



発注データ スペアパーツ 10.01.06.06336

Typ	本数
ベローズ真空吸着パッド	
FGA 43 NK-45 N018 DR	10.01.06.04386
SVN-FP-80 G1/4-AG N018	10.05.03.00410
FP 80	10.05.04.00172

