

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG FP120



Art.-Nr.: 10.01.06.06340




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	1.5
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	フライトピン120付き
ニップル材質	アルミ

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG FP120

様々な径で利用可能なペローズ真空パッドは、任意で接着シールリング付きで納入されます。



デザインデータ

属性	価値
高さ H	38.00 mm
呼び径 dn	1.10 mm
d2	33.0 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリップの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	17.0 mm
スプリングストローク Z	15.0 mm
径 Ds	50.0 mm
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	フライトピン120付き
径 Dmax(S)	60.0 mm

デザインデータ FSGA 53 NK-45 G1/4-AG FP120



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.06340

FSGA 53 NK-45 G1/4-AG FP120



Art.-Nr.: 10.01.06.06340



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	100.0 mm
離脱力	95.00 N
吸着力 (-600mbar)	51.30 N
質量	27.00 g
ボリューム	26.488 cm ³
サイズ	53.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.06340



発注データ スペアパーツ 10.01.06.06340

Typ		本数
ペローズ真空吸着パッド	FGA 53 NK-45 N018	10.01.06.00428
	SVN-FP-120 G1/4-AG N018	10.05.03.00411
	FP 120	10.05.04.00173



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.06.06340