




技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
サイズ	78.00
折りたたみ式本数	1.5
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	フライトピン120付き
ニップル材質	アルミ

FSGA 78 NK-45 G1/4-AG FP120

様々な径で利用可能なベローズ真空パッドは、任意で接着シールリング付きで納入されます。



デザインデータ

属性	価値
高さ H	53.00 mm
呼び径 dn	1.10 mm
d2	54.0 mm
スレッド G1	G1/4"-M
グリッパの長さ LG1	11.0 mm
スパナサイズ SW1	21.0 mm
スプリングストローク Z	16.0 mm
径 Ds	74.0 mm
製品仕様 吸着機能付き真空パッド	フライトピン120付き
径 Dmax(S)	84.5 mm

デザインデータ FSGA 78 NK-45 G1/4-AG FP120

Art.-Nr.: 10.01.06.06352



技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	天然ゴム NK
材質の硬度 [ショアA]	45.0 Shore A
最小ワーク半径（凸部）	100.0 mm
離脱力	218.00 N
吸着力（-600mbar）	137.40 N
質量	71.00 g
ボリューム	75.583 cm ³
サイズ	78.00
折りたたみ式本数	1.5
製品ファミリー	FSGA



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.06.06352



発注データ スペアパーツ 10.01.06.06352

Typ		本数
ベローズ真空吸着パッド	FGA 78 NK-45 N019	10.01.06.00429
	SVN-FP-120 G1/4-AG N019	10.05.03.00414
	FP 120	10.05.04.00173

