

# リフティングシリンダー HS 28-32 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.07.00001




## 技術資料

属性	価値
真空パッド接続	G1/8-F
真空接続口	G1/8-F
ストロークZ	28.00 mm

HS 28-32 G1/8-IG

リフティングシリンダー HSは、組立済みで納品されます。納品内容に真空パッドは含まれていません。



## デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	50.00 mm
高さ H1	67.00 mm
高さ H2	10.00 mm
高さ H	97.00 mm
外径 D1	14.0 mm
外径 D	50.00 mm
スレッド G1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	8.0 mm
スレッド G2	G1/8-IG
グリッパーの長さ LG2	10.0 mm

デザインデータ HS 28-32 G1/8-IG



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.07.00001](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.07.00001)

1

リフティングシリンダー  
**HS 28-32 G1/8-IG**



Art.-Nr.: 10.01.07.00001

 技術資料

属性	値
質量	0.360 kg
エア消費量 [l/min]	66.7 l/min
エア消費量	4.002 m <sup>3</sup> /h
保持力	9.0 N
サイクルタイム	0.8 s
製品ファミリー	HS

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.07.00001](http://www.schmalz.co.jp/10.01.07.00001)