

リフティングシリンダー HS 14-22 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.07.00014




技術資料

属性	価値
真空パッド接続	M5-F
真空接続口	G1/8-F
ストロークZ	14.00 mm

HS 14-22 M5-IG

リフティングシリンダー HSは、組立済みで納品されます。納品内容に真空パッドは含まれていません。



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	30.00 mm
高さ H1	43.50 mm
高さ H2	5.50 mm
高さ H	65.50 mm
外径 D1	9.0 mm
外径 D	31.00 mm
スレッド G1	G1/8"-F
グリッパーの長さ LG1	5.0 mm
スレッド G2	M5-F
グリッパーの長さ LG2	10.0 mm

デザインデータ HS 14-22 M5-IG



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.07.00014

リフティングシリンダー HS 14-22 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.07.00014



技術資料

属性	価値
質量	0.130 kg
エア消費量 [l/min]	33.3 l/min
エア消費量	1.998 m ³ /h
保持力	3.5 N
サイクルタイム	0.8 s
製品ファミリー	HS



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.07.00014



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.07.00014