

エリアグリッパー

FM-SW 38x22 N10



Art.-Nr.: 10.01.10.00841




技術資料

吸引セルの本数	11
グリッパーの長さ L	38.00 mm
幅 B	22.00 mm

FM-SW 38x22 N10

真空グリッパー FM-SWは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 交換用スポンジ



デザインデータ

グリッパーの長さ L	38.00 mm
幅 B	22.00 mm
高さ H1	43.70 mm
高さ H	23.00 mm
呼び径 dn	8.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	24.0 mm

デザインデータ FM-SW 38x22 N10



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.00841

1

エリアグリッパー

FM-SW 38x22 N10



Art.-Nr.: 10.01.10.00841



技術資料

質量	0.018 kg
吸引セルの本数	11
製品ファミリー	FM-SW



発注データ スペアパーツ 10.01.10.00841

Typ		本数
シーリングプレート	DI-PL SPZ 38x22 N10	10.01.10.00840



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.00841