


Art.-Nr.: 10.01.10.05803



FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

真空グripperを使用した高低差のあるワーク搬送に適したスプリングプランジャー です。 "

スプリングプランジャー (固定タイプ) FST-STARRを真空グripperに取付けて使用するために、以下のアクセサリをご用意しています。


アクセサリ: フレックスリンク FLK、フランジプレート FLAN-PL

"

技術資料

属性	価値
取付部品のデザイン	高耐久仕様 2スプリングプランジャー
構築用	取付けフレーム
スプリングストローク	75.0 mm
サイズ	90x90

デザインデータ



属性	価値
グripperの長さ L	41.00 mm
幅 B	152.00 mm
高さ H1	200.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	238.60 mm
スレッド G1	G3/8"-F
グripperの長さ LG1	13.0 mm
スレッド G2	G1/2"-M
グripperの長さ LG2	10.5 mm
スプリングストローク	75.0 mm

デザインデータ FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.05803



技術資料

属性	値
バネ定数	1.072 N/mm
質量	2500.0 g
製品ファミリー	FST-STARR
サイズ	90x90



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.10.05803



データアクセサリを注文する 10.01.10.05803

Typ		製品コード
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
ロボットフランジ	FLAN-PL 160x120x10 FMHD	10.01.10.08805
ロボットフランジ	FLAN-PL 200x100x10 ST SBX	10.01.11.02823
ロボットフランジ	FLAN-PL 260x90x10 FLGR	10.01.10.05704
ロボットフランジ	FLAN-PL 400x90x10 ST SBX	10.01.10.05702
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207

