


Art.-Nr.: 10.01.10.05806



Technische Daten


Bauform Befestigungselemente	Heavy Duty 2 Federstößel
Verwendung Konstruktion	Montageprofil
Federweg Z	25,0 mm
Baugröße	90x90

FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG

Die Aufhängung starr FST-STARR (Halteblech + Federstößel) wird als Einzelteil geliefert. Um eine Aufhängung starr (Halteblech + Federstößel + Anbindungsplatte + Zubehör) zu erhalten, sind folgende Bestellschritte nötig:

- Aufhängung starr FST-STARR (Schritt 1) - Halteblech + Federstößel, verfügbar mit unterschiedlichem Hub und Anzahl Stößel
- Anbindungsplatte FLAN-PL (Schritt 2) - verfügbar für verschiedene Flächengreifer

Verfügbares Zubehör: Flexolink (FLK), Flanschplatte (FLAN-PL)



Konstruktionsdaten

Länge L	41,00 mm
Breite B	152,00 mm
Höhe H1	129,00 mm
Höhe H2	20,00 mm
Höhe H	167,60 mm
Gewinde G1	G3/8"-IG
Gewindelänge LG1	13,0 mm
Gewinde G2	G1/2"-AG
Gewindelänge LG2	10,5 mm
Federweg Z	25,0 mm

Konstruktionsdaten FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG



Aufhängung starr

FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.05806



Technische Daten

Federrate	3,828 N/mm
Gewicht	2.300,00 g
Produktfamilie	FST-STARR
Baugröße	90x90



Bestelldaten Zubehör 10.01.10.05806

Typ		Artikelnummer
Flanschplatte	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flanschplatte	FLAN-PL 160x120x10 FMHD	10.01.10.08805
Flanschplatte	FLAN-PL 200x100x10 ST SBX	10.01.11.02823
Flanschplatte	FLAN-PL 260x90x10 FLGR	10.01.10.05704
Flanschplatte	FLAN-PL 400x90x10 ST SBX	10.01.10.05702
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.05806