

Art.-Nr.: 10.01.10.07010



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

真空グripperを使用した高低差のあるワーク搬送に適したスプリングプランジャー です。 "

スプリングプランジャー (固定タイプ) FST-STARRを真空グripperに取付けて使用するために、以下のアクセサリをご用意しています。

アクセサリ: フレックスリンク FLK、フランジプレート FLAN-PL


"

技術資料

属性	価値
取付部品のデザイン	高耐久仕様 1スプリングプランジャー
構築用	取付けフレーム
スプリングストロークZ	50.0 mm
サイズ	40x40

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	41.00 mm
幅B	75.00 mm
高さ H1	161.00 mm
高さ H2	20.00 mm
高さ H	199.80 mm
スレッドG1	G3/8"-F
グripperの長さ LG1	13.0 mm
スレッドG2	G1/2"-M
グripperの長さ LG2	10.5 mm
スプリングストロークZ	50.0 mm



デザインデータ FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.07010



技術資料

属性	値
バネ定数	1.810 N/mm
質量	1250.0 g
製品ファミリー	FST-STARR
サイズ	40x40



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.10.07010



データアクセサリーを注文する 10.01.10.07010

Typ		製品コード
ロボットフランジ	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
フレックスリンク	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207

