

Art.-Nr.: 10.01.10.07010



FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG


Données techniques

Attribut	Valeur
Forme de l'éléments de fixation	Usage intensif d'une tige à ressort
Construction de l'utilisation	Profilé de montage
Allongement du ressort Z	50,0 mm
Taille	40x40

La suspension rigide FST-STARR (tôle de maintien + tige à ressorts) est fournie comme pièce individuelle. Afin d'obtenir une suspension rigide complète (tôle de maintien + tige à ressorts + plaque de fixation + accessoires), vous devez commander les éléments suivants :

- Suspension rigide FST-STARR (étape 1) - tôle de maintien + tige à ressorts, disponible avec une course différente et un certain nombre de tiges
- Plaque de fixation FLAN-PL (étape 2) - disponible pour différents préhenseurs de surface

Accessoires disponibles : Flexolink (FLK), bride robot (FLAN-PL)



Données de construction FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	41,00 mm
Largeur B	75,00 mm
Hauteur H1	161,00 mm
Hauteur H2	20,00 mm
Hauteur H	199,80 mm
Filetage G1	G3/8"-F
Longueur du filetage LG1	13,0 mm
Filetage G2	G1/2"-M
Longueur du filetage LG2	10,5 mm
Allongement du ressort Z	50,0 mm



Suspension, rigide

FST-STARR 50 HD1 G1/2-AG G3/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.10.07010



Données techniques

Attribut	Valeur
Indice de rigidité	1,810 N/mm
Poids propre	1.250,0 g
Famille de produits	FST-STARR
Taille	40x40



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.10.07010



Données de commande des accessoires 10.01.10.07010

Typ		num
Embase	FLAN-PL 120x85x10 ST FLGR	10.01.10.05701
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG	10.01.03.00175
Flexolink	FLK G1/2-IG G1/2-AG V	10.01.03.00207



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.10.07010