


Art.-Nr.: 10.01.11.00851




技術資料

属性	価値
材質種類	Nスポンジ、厚み10 mm(皮膜付き)
吸引セルの本数	26
グリッド	4 x 6
グripperの長さ L	76.00 mm
幅B	22.00 mm

FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10

真空グripper FM-SWは、すぐに接続可能な製品として納品されます。

スペアパーツ: 交換用スポンジ



デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	76.00 mm
幅B	22.00 mm
高さ H1	45.00 mm
高さ H	24.00 mm
呼び径 dn	8.00 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	24.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	48.0 mm

デザインデータ FM-SW 76x22 4x6 0.4 N10

Art.-Nr.: 10.01.11.00851



技術資料

属性	値
質量	0.033 kg
真空度60%での保持力	40.0 N
吸引セルの本数	26
製品ファミリー	FM-SW



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.11.00851



スペアパーツの注文データ 10.01.11.00851

Typ	製品コード
シーリングプレート	DI-PL 76x22 N10 FLGR 10.01.11.01388

