

Art.-Nr.: 10.01.12.00053



VCBL-G-K2 120x120x100 ST

Datos técnicos

Atributo	Valor
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	9,0 mm
Dimensión (LxAn)	120 x 120
Altura H	100,00 mm
Función adicional ventosa de bloque para	Boquillas para tubo flexible Sistema de vacío de 2 circuitos

La ventosa de bloque VCBL-G-K2 se suministra montada. El producto consiste en:


- Placa de ventosa superior tipo VCSP-O - pieza de elastómero, disponible en varias dimensiones y superficies de ventosa
- Cuerpo base de plástico
- Placa de ventosa inferior tipo VCSP-U - pieza de elastómero

Repuestos disponibles: placa de ventosa (superior), kit de piezas de desgaste, marco obturador, placa de fricción, placa de ventosa (inferior)

Accesorios disponibles: juego de tubo flexible, placa de ventosa de caucho expandido

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	117,00 mm
Anchura B1	117,00 mm
Anchura B	117,00 mm
Altura H	100,00 mm
Diámetro interior d	10,00 mm



Datos de diseño VCBL-G-K2 120x120x100 ST



Art.-Nr.: 10.01.12.00053

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	0,770 kg

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.00053

**Pedir accesorios de datos 10.01.12.00053**

Typ	Artikelnummer
Accesorios-sistemas de fijación	ZUB VCBL-G 10.01.12.00203

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.12.00053**

Typ	Artikelnummer
Placa de ventosa (superior)	VCSP-O 120x120x16.5 TPE 10.01.12.00010
Placa de ventosa (inferior)	VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE 10.01.12.00063

