



Dati tecnici

Attributo	Valore
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	9,0 mm
Dimensione (lxl)	120 x 120
Altezza H	100,00 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione per	Manicotti per tubi flessibili Sistema a 2 circuiti di vuoto


VCBL-G-K2 120x120x100 ST

Il blocco di aspirazione VCBL-G-K2 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, bordi di tenuta, piastra di attrito, piastra di aspirazione (inferiore)

Accessori disponibili: set di tubi flessibile, piastra di aspirazione in gomma spugna



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	117,00 mm
Larghezza B1	117,00 mm
Larghezza B	117,00 mm
Altezza H	100,00 mm
Diametro interno d	10,00 mm

Dati di costruzione VCBL-G-K2 120x120x100 ST

Art.-Nr.: 10.01.12.00053



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,770 kg



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.00053



Ordinare gli accessori dati 10.01.12.00053

Typ	Artikelnummer
Accessori sistemi di bloccaggio	ZUB VCBL-G 10.01.12.00203



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.12.00053

Typ	Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 120x120x16.5 TPE 10.01.12.00010
Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE 10.01.12.00063

