

Art.-Nr.: 10.01.12.00055



VCBL-G-K2 120x50x100 ST

Технические данные


Attribute	Value
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9.0 mm
Размеры (ДxШ)	120 x 50
Высота H	100.00 mm
Функция блочной присоски для	Втулки шланга 2-контурная вакуумная система

Блочная присоска VCBL-G-K2 поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O – эластомерная часть, доступна в различных вариантах размеров и поверхностей присасывания
- Пластиковый корпус
- Нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U – эластомерная часть

Доступные запасные части: вакуумная плита (верхняя), комплект сменных запчастей, уплотнительная рамка, фрикционная пластина, вакуумная плита (нижняя)

Доступные аксессуары: комплект шлангов, губчатая резина для присосок



Конструктивные данные VCBL-G-K2 120x50x100 ST

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	120.00 mm
Ширина B1	117.00 mm
Ширина B	50.00 mm
Высота H2	63.00 mm
Высота H	100.00 mm
Внутренний диаметр d	10.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.12.00055



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.630 kg



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.00055Заказать аксессуары для данных **10.01.12.00055**

Тип	Номер товара
Магнит	ZUB VCBL-G 10.01.12.00203

Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей **10.01.12.00055**

Тип	Номер товара
Вакуумная накладка (верхняя)	VCSP-O 120x50x15.5 TPE 10.01.12.00012
Вакуумная накладка (нижняя)	VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE 10.01.12.00063

