

Art.-Nr.: 10.01.12.00056



VCBL-G-K2 125x75x100 ST

Технические данные


Attribute	Value
Внутренний диаметр шланга (реком.) d	9.0 mm
Размеры (ДxШ)	125 x 75
Высота H	100.00 mm
Функция блочной присоски для	Втулки шланга
	2-контурная вакуумная система

Блочная присоска VCBL-G-K2 поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Верхняя вакуумная накладка типа VCSP-O – эластомерная часть, доступна в различных вариантах размеров и поверхностей присасывания
- Пластиковый корпус
- Нижняя вакуумная накладка типа VCSP-U – эластомерная часть

Доступные запасные части: вакуумная плита (верхняя), комплект сменных запчастей, уплотнительная рамка, фрикционная пластина, вакуумная плита (нижняя)

Доступные аксессуары: комплект шлангов, губчатая резина для присосок



Конструктивные данные VCBL-G-K2 125x75x100 ST

Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	125.00 mm
Ширина B1	117.00 mm
Ширина B	75.00 mm
Высота H2	63.00 mm
Высота H	100.00 mm
Внутренний диаметр d	10.00 mm



Art.-Nr.: 10.01.12.00056



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.630 kg



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.00056Заказать аксессуары для данных **10.01.12.00056**

Тип		Номер товара
Магнит	ZUB VCBL-G	10.01.12.00203
Вакуумная накладка (верхняя)	VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE	10.01.12.03511

Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей **10.01.12.00056**

Тип		Номер товара
Вакуумная накладка (верхняя)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE	10.01.12.00011
Вакуумная накладка (нижняя)	VCSP-U 120x120x16.5 VCBL-G TPE	10.01.12.00063

