

Art.-Nr.: 10.01.12.00126



VCBL-K2 120x50x100 Q

技術資料


属性	値
サイズ (LxW)	120 x 50
高さ H	100.00 mm
アレンジメント	十字
寸法 交換用ゴムプレート下部	140 x 115 mm

真空クランププロック VCBL-K2は以下の製品で構成されます。

- ゴムプレート VCSP-O: ワーク吸着用ゴムプレート、さまざまなサイズをラインアップ
- プラスチック製本体ボディ
- 下部ゴムプレート VCSP-U

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート (上部)、交換用ゴムプレート (下部)、スチールインサート付きゴムプレート、交換用ゴムプレート (グリップ部)、交換用部品セット

アクセサリ: MOS製ゴムプレート



デザインデータ VCBL-K2 120x50x100 Q

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	145.00 mm
グリッパーの長さ L2	67.80 mm
グリッパーの長さ L3	120.00 mm
幅 B	50.00 mm
高さ H2	63.00 mm
高さ H	100.00 mm



Art.-Nr.: 10.01.12.00126

 技術資料

属性	価値
質量	0.630 kg
寸法吸着盤底面	140x115 mm

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.00126

 発注データ スペアパーツ 10.01.12.00126

Typ	本数
スペアパーツセット	10.01.12.00618

 発注データ ウェアパーツ 10.01.12.00126

Typ	本数
サクションプレート (上部)	10.01.12.00012
サクションプレート (下部)	10.01.12.00798