

Art.-Nr.: 10.01.12.00497



VCBL-K1 125x75x50 D-360

Technische Daten


Abmessung (LxB)	125 x 75
Höhe H	50,00 mm
Anordnung	drehbar 360°
Abmessung Saugplatte unten	140 x 115 mm

Der Blocksauger VCBL-K1 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
- Grundkörper aus Kunststoff
- Saugplatte unten vom Typ VCSP-U - Elastomerteil

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Verschleißteilsatz, Saugplatte (unten), Dichtrahmen, Reibplatte, Stahleinleger, Führungsleiste Blocksauger

Verfügbares Zubehör: Saugplatte (oben) Moosgummi

**Konstruktionsdaten**

Länge L	125,00 mm
Breite B	75,00 mm
Höhe H	50,00 mm

Konstruktionsdaten VCBL-K1 125x75x50 D-360



Art.-Nr.: 10.01.12.00497



Technische Daten

Gewicht	0,700 kg
Abmessung Saugplatte unten	140x115 mm



Bestelldaten Zubehör 10.01.12.00497

Typ	Artikelnummer
Saugplatte (oben)	VCSP-O 125x75x17.7 MOS TPE 10.01.12.03511



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.12.00497

Typ	Artikelnummer
Ersatzteilsatz	ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618



Bestelldaten Verschleißteile 10.01.12.00497

Typ	Artikelnummer
Saugplatte (oben)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE 10.01.12.00011
Saugplatte (unten)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE 10.01.12.00228