




VCBL-K2 125x75x50 L

Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni e superficie ventosa
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio

Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna



Dati di costruzione VCBL-K2 125x75x50 L

Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	125 x 75
Altezza H	50,00 mm
Disposizione	longitudinale
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L1	145,00 mm
Lunghezza L2	20,50 mm
Lunghezza L	125,00 mm
Larghezza B	75,00 mm
Altezza H2	17,00 mm
Altezza H	50,00 mm

Art.-Nr.: 10.01.12.00628



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,600 kg
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.00628



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.00628

Typ	Artikelnummer
Kit pezzi di ricambio	ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618



Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.12.00628

Typ	Artikelnummer
Piastra di aspirazione (superiore)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE 10.01.12.00011
Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE 10.01.12.00798

