

Art.-Nr.: 10.01.12.00629



技術資料


属性	価値
サイズ (LxW)	125 x 75
高さ H	50.00 mm
アレンジメント	回転式360
寸法吸着盤底面	140x115 mm

VCBL-K2 125x75x50 D-360

真空クランプブロック VCBL-K2は以下の製品で構成されます。

- ゴムプレート VCSP-O: ワーク吸着用ゴムプレート、さまざまなサイズをラインアップ
- プラスチック製本体ボディ
- 下部ゴムプレート VCSP-U

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート (上部)、交換用ゴムプレート (下部)、スチールインサート付きゴムプレート、交換用ゴムプレート (グリップ部)、交換用部品セット
 アクセサリ: MOS製ゴムプレート



デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	145.00 mm
グリップバーの長さ L	125.00 mm
幅 B	75.00 mm
高さ H2	16.00 mm
高さ H	50.00 mm
半径	24.0 mm

デザインデータ VCBL-K2 125x75x50 D-360



Art.-Nr.: 10.01.12.00629



技術資料

属性	値
質量	0.700 kg
寸法吸着盤底面	140x115 mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.00629



スペアパーツの注文データ 10.01.12.00629

Typ	Artikelnummer
スペアパーツセット	ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618



摩耗部品の注文データ 10.01.12.00629

Typ	Artikelnummer
サクシオンプレート (上部)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE 10.01.12.00011
サクシオンプレート (下部)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE 10.01.12.00798