

Art.-Nr.: 10.01.12.00855



Technische Daten

Attribut	Wert
Abmessung (LxB)	130 x 30
Höhe H	100,00 mm
Anordnung	längs
Abmessung Saugplatte unten	140x115 mm


VCBL-K2 130x30x100 L

Der Blocksauger VCBL-K2 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
- Grundkörper aus Kunststoff
- Saugplatte unten vom Typ VCSP-U - Elastomerteil

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Verschleißteilsatz, Saugplatte (unten), Dichtrahmen, Reibplatte, Ersatzteilset mit Stahleinlegern

Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	149,00 mm
Länge L2	16,00 mm
Länge L	130,00 mm
Breite B	30,00 mm
Höhe H2	63,00 mm
Höhe H	100,00 mm

Konstruktionsdaten VCBL-K2 130x30x100 L



Art.-Nr.: 10.01.12.00855



Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,630 kg
Abmessung Saugplatte unten	140x115 mm



Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.12.00855



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.12.00855

Typ		Artikelnummer
Dichtrahmen	VCDR 130x30x9	10.01.12.00804
Reibplatte	REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE	10.01.12.00805
Ersatzteilsatz	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618



Bestelldaten Verschleißteile 10.01.12.00855

Typ		Artikelnummer
Saugplatte (unten)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798
Verschleißteilsatz	VST VCSP	10.01.12.00723

