Blocksauger

# VCBL-K2 120x50x50 D-360

Art.-Nr.: 10.01.12.00874

VCBL-K2 120x50x50 D-360

## Technische Daten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Abmessung (LxB) | 120 x 50 |
| Höhe H | 50,00 mm |
| Anordnung | drehbar 360° |
| Abmessung Saugplatte unten | 140x115 mm |

Der Blocksauger VCBL-K2  wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
- Grundkörper aus Kunststoff
- Saugplatte unten vom Typ VCSP-U - Elastomerteil

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Verschleißteilsatz, Saugplatte (unten), Dichtrahmen, Reibplatte, Ersatzteilset mit Stahleinlegern
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi




Konstruktionsdaten VCBL-K2 120x50x50 D-360

## Konstruktionsdaten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Länge L1 | 145,00 mm |
| Länge L | 120,00 mm |
| Breite B | 50,00 mm |
| Höhe H2 | 16,00 mm |
| Höhe H | 50,00 mm |
| Radius | 12,0 mm |



**Kontakt zu Schmalz:** J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Blocksauger

# VCBL-K2 120x50x50 D-360

Art.-Nr.: 10.01.12.00874

## Technische Daten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Gewicht | 0,700 kg |
| Abmessung Saugplatte unten | 140x115 mm |

## Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: **www.schmalz.com/10.01.12.00874**

## Bestelldaten Ersatzteile 10.01.12.00874

| Typ | | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Saugplatte (oben) | VCSP-O 120x50x15.5 TPE | 10.01.01.01341 |
| Ersatzteilsatz | ERS VCBL-Einleger | 10.01.12.00618 |

## Bestelldaten Verschleißteile 10.01.12.00874

| Typ | | Artikelnummer |
|---|---|---|
| Saugplatte (unten) | VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE | 10.01.12.00798 |



**Kontakt zu Schmalz:** J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de