Blocksauger

VCBL-K2 125x75x100 D-360

Art.-Nr.: 10.01.12.01079

VCBL-K2 125x75x100 D-360

Technische Daten

Attribut	Wert
Abmessung (LxB)	125 x 75
Höhe H	100,00 mm
Anordnung	drehbar 360°
Abmessung Saugplatte unten	140x115 mm

Der Blocksauger VCBL-K2 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
- Grundkörper aus Kunststoff
- Saugplatte unten vom Typ VCSP-U - Elastomerteil

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Verschleißteilsatz, Saugplatte (unten), Dichtrahmen, Reibplatte, Ersatzteilset mit Stahleinlegern
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi



Konstruktionsdaten VCBL-K2 125x75x100 D-360

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	145,00 mm
Länge L	125,00 mm
Breite B	75,00 mm
Höhe H2	65,00 mm
Höhe H	100,00 mm
Radius	24,0 mm

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Blocksauger

VCBL-K2 125x75x100 D-360

Art.-Nr.: 10.01.12.01079

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,920 kg
Abmessung Saugplatte unten	140x115 mm

Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: **www.schmalz.com/10.01.12.01079**

Bestelldaten Ersatzteile 10.01.12.01079

Typ		Artikelnummer
Ersatzteilsatz	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618

Bestelldaten Verschleißteile 10.01.12.01079

Typ		Artikelnummer
Saugplatte (oben)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE	10.01.12.00011
Saugplatte (unten)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de