

Art.-Nr.: 10.01.12.01299



技術資料


属性	価値
サイズ (LxW)	140 x 115
グリッパーの長さ L	140.00 mm
幅B	115.00 mm
高さ H	32.70 mm
アレンジメント	回転式360
製品仕様追加 真空クランプブロック	センシングバルブ

VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV

i真空クランプブロック VCBL-Sは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 各種寸法・吸着表面に合わせた交換用ゴムプレート上部 VCSP-O
- プラスチック製メインボディ
- 下部シーリングフレーム

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート上部 VCSP-O, 下部シーリングフレーム、タッチバルブ TV



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	140.00 mm
幅B1	120.00 mm
幅B	115.00 mm
高さ H	32.70 mm

デザインデータ VCBL-S1 140x115x32.7 D-360 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.01299



技術資料

属性	値
質量	0.620 kg



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.01299



発注データ スペアパーツ 10.01.12.01299

Typ		本数
真空カップ用スペアパーツ	VST VCBL-S DI-RA	10.01.12.03573
タッチバルブ	TV D9 4.3	10.01.12.02514
サクシヨンプレート (下部)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.00228



発注データ ウェアパーツ 10.01.12.01299

Typ		本数
シーリングフレーム (下部)	VCDR 115.5x43x5 VCBL-S	10.01.12.03569
タッチバルブ	TV D9 4.3	10.01.12.02514