

Blocco di aspirazione

VCBL-K1 130x30x50 D-360

Art.-Nr.: 10.01.12.01455



VCBL-K1 130x30x50 D-360


Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	130 x 30
Altezza H	50,00 mm
Disposizione	girevole di 360°
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140 x 115 mm

Il blocco di aspirazione VCBL-K1 viene consegnato assemblato. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in varie dimensioni e superfici di aspirazione.
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordo di tenuta, piastra di attrito, inserto in acciaio, barra di guida
Accessori disponibili: piastra di aspirazione (superiore) gomma spugna



Dati di costruzione VCBL-K1 130x30x50 D-360

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	130,00 mm
Larghezza B	30,00 mm
Altezza H	50,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01455

1

Blocco di aspirazione

VCBL-K1 130x30x50 D-360



Art.-Nr.: 10.01.12.01455



Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.01455



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.12.01455

Typ		Numero articolo
Bordi di tenuta	VCDR 130x30x9	10.01.12.00804
Superficie di attrito	REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE	10.01.12.00805
Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.00228
Kit pezzi di ricambio	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01455

2