

真空クランププロック

VCBL-K1 130x30x50 D-360

Art.-Nr.: 10.01.12.01455



技術資料

属性	値
サイズ (LxW)	130 x 30
高さ H	50.00 mm
アレンジメント	回転式360
寸法 交換用ゴムプレート下部	140 x 115 mm


VCBL-K1 130x30x50 D-360

真空クランププロック VCBL-K1は以下の製品で構成されます。

- ゴムプレート VCSP-O: 吸着用ゴムプレート、様々なサイズをラインアップ
- プラスチック製ベース本体
- 下部ゴムプレート VCSP-U

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート(上部)、交換用部品セット、交換用ゴムプレート(下)、交換用ゴムプレート(フレーム部)、交換用金属部品セット、吸着プロック用ガイドバー

アクセサリ: MOS製交換用ゴムプレート(上)



デザインデータ VCBL-K1 130x30x50 D-360

デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L	130.00 mm
幅 B	30.00 mm
高さ H	50.00 mm



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.01455


1

真空クランププロック

VCBL-K1 130x30x50 D-360



Art.-Nr.: 10.01.12.01455



技術資料

属性	価値
寸法吸着盤底面	140x115 mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.01455



発注データ スペアパーツ 10.01.12.01455

Typ		本数
シーリングフレーム	VCDR 130x30x9	10.01.12.00804
フリクションプレート	REIB-PL 116x19.5x5.5 TPE	10.01.12.00805
サクションプレート(下部)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.00228
スペアパーツセット	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618

