

# Multi-Clamp Saugplatte VC-M-SP 160x160x30

Art.-Nr.: 10.01.12.01836



VC-M-SP 160x160x30

Die Multi-Clamp Saugplatte wird in Einzelteilen geliefert. Die Lieferung besteht aus:


- Saugplatte mit montierter Dichtung
- Manuell betätigtes Ventil
- Vakuum-Schlauch

Verfügbare Ersatzteile: Dichtprofil, Reibinsel

Verfügbares Zubehör: Zubehörset für Betrieb von zwei Saugplatten mit einer Pumpe oder einem Ejektor

## Technische Daten

Attribut	Wert
Luftverbrauch [l/min]	48,0 l/min
Luftverbrauch	2,880 m <sup>3</sup> /h
Saugvermögen	2,300 m <sup>3</sup> /h
Länge L	160,00 mm
Breite B	160,00 mm
Höhe H	30,00 mm



Konstruktionsdaten VC-M-SP 160x160x30

## Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L	160,00 mm
Breite B	160,00 mm
Höhe H	30,00 mm
Innendurchmesser d	6,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01836

1

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

# Multi-Clamp Saugplatte VC-M-SP 160x160x30



Art.-Nr.: 10.01.12.01836



## Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	0,875 kg



## Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: [www.schmalz.com/10.01.12.01836](http://www.schmalz.com/10.01.12.01836)



## Bestelldaten Zubehör 10.01.12.01836

Typ	Artikelnummer
Dichtprofil (Meter)	10.01.12.02056
Reibinsel	10.01.12.02000
Multi-Base	10.01.12.01854
Fußunterbrecher	10.01.12.03565



## Bestelldaten Verschleißteile 10.01.12.01836

Typ	Artikelnummer
Reibinsel	10.01.12.02000
Dichtprofil (Meter)	10.01.12.02056



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01836](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.01836)

2