

Art.-Nr.: 10.01.12.01845



VC-M 165x165x220.5

マルチクランプシステムは以下の製品で構成されます


- 吸着プレート (シーリングコード付き)
- 回転装置付きマルチベース
- 真空ホース

スペアパーツ: フリクションパッド、シーリングコード

スペアパーツ: マルチベース VC-M-B、吸着プレート VC-M-SP、マルチベース VC-M-BV、吸着プレート VC-M-SPV、マルチクランプ用真空ポンプ VC-M-PU、エア切替用フットスイッチ FU、アクセサリ

技術資料

属性	価値
エア消費量 [l/min]	48.0 l/min
エア消費量	2.880 m³/h
吸込量	2.300 m³/h
グリッパーの長さ L	165.00 mm
幅B	165.00 mm
高さ H	220.50 mm



デザインデータ VC-M 165x165x220.5

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	165.00 mm
幅B	165.00 mm
高さ H	220.50 mm

Art.-Nr.: 10.01.12.01845



技術資料

属性	値
質量	5.762 kg



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.01845



発注データ アクセサリ 10.01.12.01845

Typ		本数
シーリングコード (m)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
摩擦インサート	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
マルチクランプ - サクシヨンプレート	VC-M-SP 160x160x30	10.01.12.01836
マルチクランプ - サクシヨンプレート	VC-M-SP 200x55	10.01.12.02003
マルチクランプ - サクシヨンプレート	VC-M-SP 210	10.01.12.02002
マルチクランプ - サクシヨンプレート	VC-M-SP 300x100	10.01.12.02052