

マルチクランプ - サクションプレート VC-M-SPV 160x160x30



Art.-Nr.: 10.01.12.01853



技術資料

属性	価値
吸込量	3.000 m ³ /h
グリップバーの長さ L	160.00 mm
幅 B	160.00 mm
高さ H	30.00 mm

VC-M-SPV 160x160x30


マルチクランプ用吸着プレートは部品単位で納品されます。納品内容は以下の通りです。

- 吸着プレート (シーリングコード付)
- ハンドバルブ
- 真空ホース

スペアパーツ: シーリングコード、フリクションパッド

アクセサリ: 1台のポンプまたは1台のエジェクターで2つの吸着プレートを操作するためのアクセサリセット。

デザインデータ



属性	価値
グリップバーの長さ L	160.00 mm
幅 B	160.00 mm
高さ H	30.00 mm
内径 d	6.00 mm

デザインデータ VC-M-SPV 160x160x30



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.01853

マルチクランプ - サクションプレート VC-M-SPV 160x160x30



Art.-Nr.: 10.01.12.01853



技術資料

属性	値
質量	0.896 kg



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.01853



発注データ アクセサリ 10.01.12.01853

Typ		本数
シーリングコード (m)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
エア切替用フットスイッチ	FU 5 3/2 -	10.01.12.02055
摩擦インサート	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
マルチベース	VC-M-BV 265x170x209	10.01.12.02050
マルチクランプ用真空ポンプ	VC-M-PU 4 110V-AC	10.01.12.02051
マルチクランプ用真空ポンプ	VC-M-PU 4 230V-AC	10.01.12.02040
アクセサリ	ZUB VC-M-V	10.01.12.02054



発注データ ウェアパーツ 10.01.12.01853

Typ		本数
摩擦インサート	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
シーリングコード (m)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.01853