

マルチクランプ用真空ポンプ VC-M-PU 4 230V-AC



Art.-Nr.: 10.01.12.02040



技術資料


属性	価値
呼び寸法	5.00 mm
最大真空	-850 mbar
供給電圧 50 Hz	230V-AC
現在の種類	単相AC 230V

VC-M-PU 4 230V-AC

マルチクランプ用真空ポンプは以下の製品で構成されます。

- オイルフリーのドライ真空ポンプ;
- ケーブルリールと真空ゲージが一体化

アクセサリ: ポンプ1台に対して2台のVC-M-Vを操作するためのエア切替用フットスイッチ



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	269.00 mm
グリッパーの長さ L	254.00 mm
幅B1	160.00 mm
幅B	134.00 mm
高さ H	235.00 mm
スレッドG2	G1/4"-M

デザインデータ VC-M-PU 4 230V-AC



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.02040

マルチクランプ用真空ポンプ
VC-M-PU 4 230V-AC



Art.-Nr.: 10.01.12.02040



技術資料

属性	値
質量	8.500 kg



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.02040



発注データ スペアパーツ 10.01.12.02040

Typ	本数
プラグインニッブル	EINS-NIP G1/4-AG 5 MS-V 10.08.01.00081



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.02040