

Art.-Nr.: 10.01.12.02050



技術資料

属性	価値
グripperの長さ L	265.00 mm
幅B	170.00 mm
高さ H	209.00 mm

VC-M-BV 265x170x209

マルチクランプシステムは以下の製品で構成されます

- 吸着プレート (シーリングコード付き)
- 回転装置付きマルチベース
- 真空ホース

スペアパーツ: フリクションパッド、シーリングコード

スペアパーツ: マルチベース VC-M-B、吸着プレート VC-M-SP、マルチベース VC-M-BV、吸着プレート VC-M-SPV、マルチクランプ用真空ポンプ VC-M-PU、エア切替用フットスイッチ FU、アクセサリ

デザインデータ

属性	価値
グripperの長さ L	265.00 mm
幅B	170.00 mm
高さ H	209.00 mm

デザインデータ VC-M-BV 265x170x209



技術資料

属性	価値
質量	7.340 kg

Art.-Nr.: 10.01.12.02050



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.02050



発注データ アクセサリ 10.01.12.02050

Typ		本数
シーリングコード (m)	DI-PROF 8x10.5 MOS EPDM-15	10.01.12.02056
エア切替用フットスイッチ	FU 5 3/2 -	10.01.12.02055
摩擦インサート	REIB-INS 8.1x18 VC-M	10.01.12.02000
マルチクランプ用真空ポンプ	VC-M-PU 4 110V-AC	10.01.12.02051
マルチクランプ用真空ポンプ	VC-M-PU 4 230V-AC	10.01.12.02040
マルチクランプ - サクションプレート	VC-M-SPV 160x160x30	10.01.12.01853
マルチクランプ - サクションプレート	VC-M-SPV 200x55	10.01.12.02009
マルチクランプ - サクションプレート	VC-M-SPV 210	10.01.12.02008
マルチクランプ - サクションプレート	VC-M-SPV 300x100	10.01.12.02053
アクセサリ	ZUB VC-M-V	10.01.12.02054

