

Art.-Nr.: 10.01.12.02118



Technische Daten

Attribut	Wert
Abmessung (LxB)	125 x 75
Höhe H	125,00 mm
Anordnung	quer
Abmessung Saugplatte unten	140x115 mm


VCBL-K2 125x75x125 Q

Der Blocksauger VCBL-K2 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

- Saugplatte oben vom Typ VCSP-O - Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Maßen und Saugflächen
- Grundkörper aus Kunststoff
- Saugplatte unten vom Typ VCSP-U - Elastomerteil

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Verschleißteilsatz, Saugplatte (unten), Dichtrahmen, Reibplatte, Ersatzteilset mit Stahleinlegern

Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	145,50 mm
Länge L2	71,20 mm
Länge L	125,00 mm
Breite B	75,00 mm
Höhe H2	88,00 mm
Höhe H	125,00 mm

Konstruktionsdaten VCBL-K2 125x75x125 Q



Art.-Nr.: 10.01.12.02118

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Gewicht	0,812 kg
Abmessung Saugplatte unten	140x115 mm

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.12.02118**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.12.02118**

Typ		Artikelnummer
Saugplatte (unten)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798
Ersatzteilsatz	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618

**Bestelldaten Verschleißteile 10.01.12.02118**

Typ		Artikelnummer
Saugplatte (oben)	VCSP-O 125x75x16.5 TPE	10.01.12.00011

