



VCBL-K2 130x30x125 L

Dati tecnici


Dimensione (lxl)	130 x 30
Altezza H	125,00 mm
Disposizione	longitudinale
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140 x 115 mm

Il blocco di aspirazione VCBL-K2 viene fornito. Il prodotto è costituito da:

- Piastra di aspirazione superiore tipo VCSP-O - parte in elastomero, disponibile in diverse dimensioni e superficie ventosa
- Corpo base in plastica
- Piastra di aspirazione inferiore tipo VCSP-U - parte in elastomero

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione (superiore), set di parti soggette ad usura, piastra di aspirazione (inferiore), bordi di tenuta, piastra di attrito, set di parti di ricambio con inserti in acciaio

Accessori disponibili: piastra di aspirazione gomma spugna



Dati di costruzione VCBL-K2 130x30x125 L

Dati di costruzione

Lunghezza L1	148,00 mm
Lunghezza L2	18,00 mm
Lunghezza L	130,00 mm
Larghezza B	30,00 mm
Altezza H2	87,70 mm
Altezza H	125,00 mm

Blocco di aspirazione

VCBL-K2 130x30x125 L



Art.-Nr.: 10.01.12.02126



Dati tecnici

Peso	0,718 kg
Dimensione piastra di aspirazione inferiore	140x115 mm



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.12.02126

Typ		Numero articolo
Piastra di aspirazione (inferiore)	VCSP-U 140x115x16.5 VCBL-K2 TPE	10.01.12.00798
Kit pezzi di ricambio	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02126