

Art.-Nr.: 10.01.12.02672

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Dimension (Lxl)	160 x 96
Largeur de la fente recommandée x profondeur de la fente [mm]	6,5/7,5
Longueur L	160,00 mm
Largeur B	96,00 mm
Hauteur H	45,00 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide	Palpeur mécanique
Grille	30/50

VCBL-R 160x96x45 30/50 TV

Le bloc de bridage par le vide VCBL-R est livré monté. Le produit se compose de :

- Cadre d'étanchéité supérieur type VCDR
- Corps en plastique
- Cadre d'étanchéité inférieur

Pièces de rechange disponibles : palpeur mécanique, équerre d'arrêt et vis, joints et garnitures de friction

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	160,00 mm
Longueur L	160,00 mm
Largeur B	96,00 mm
Hauteur H2	22,00 mm
Hauteur H	45,00 mm

Données de construction VCBL-R 160x96x45 30/50 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.02672

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	0,721 kg
Grille	30/50

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.12.02672](http://www.schmalz.com/10.01.12.02672)**Données de commande des pièces de rechange 10.01.12.02672**

Typ		Artikelnummer
Palpeur mécanique	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Jeu de pièces de rechange	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691
Jeu de pièces de rechange	ERS VCBL-R	10.01.12.02693
Bague d'étanchéité (collé)	DR 141/149x6 MOS NK-20	10.01.12.02902

