

Art.-Nr.: 10.01.12.02676



技術資料


属性	価値
サイズ (LxW)	160 x 96
推奨スロット幅xスロット深さ[mm]	6,5/7,5
グリッパーの長さ L	160.00 mm
幅B	80.00 mm
高さ H	25.00 mm
製品仕様追加 真空クランプブロック	センシングバルブ
グリッド	30/50

VCBL-R 160x96x25 30/50 TV

真空クランプブロック VCBL-Rは以下の製品で構成されます。

- 上部シーリングフレーム: VCDR
- プラスチック製メインボディ
- 下部シーリングフレーム

スペアパーツ: タッチバルブ、位置決めインサート、シーリング・フリクションパッドセット



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	160.00 mm
グリッパーの長さ L	160.00 mm
幅B	80.00 mm
高さ H2	12.00 mm
高さ H	25.00 mm

デザインデータ VCBL-R 160x96x25 30/50 TV

Art.-Nr.: 10.01.12.02676



技術資料

属性	値
質量	0.475 kg
グリッド	30/50



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.02676



スペアパーツの注文データ 10.01.12.02676

Typ		Artikelnummer
タッチバルブ	TV D9 4.3	10.01.12.02514
スペアパーツセット	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691
スペアパーツセット	ERS VCBL-R	10.01.12.02693
シールリング	DR 141/149x6 MOS NK-20	10.01.12.02902

