

Art.-Nr.: 10.01.12.02676



Технические данные


Attribute	Value
Размеры (ДхШ)	160 x 96
Рекомендуемая ширина паза x глубина паза [мм]	6,5/7,5
Длина L	160.00 mm
Ширина В	80.00 mm
Высота Н	25.00 mm
Функция блочной присоски	сенсорный клапан
Сетка	30/50

VCBL-R 160x96x25 30/50 TV

Блочная присоска VCBL-R поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Верхняя уплотнительная рамка типа VCDR
- Главный корпус из пластика
- Нижняя уплотнительная рамка

Доступные запасные части: Сенсорный клапан, стопорный угол и винты, прокладки и фрикционные накладки



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L1	160.00 mm
Длина L	160.00 mm
Ширина В	80.00 mm
Высота H2	12.00 mm
Высота Н	25.00 mm

Конструктивные данные VCBL-R 160x96x25 30/50 TV

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.12.02676

1

Art.-Nr.: 10.01.12.02676



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.475 kg
Сетка	30/50



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.12.02676

Данные для заказа запасных частей 10.01.12.02676

Тип		Номер товара
Сенсорный клапан	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Комплект запасных частей	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691
Комплект запасных частей	ERS VCBL-R	10.01.12.02693
Уплотнительное кольцо (приклеенное)	DR 141/149x6 MOS NK-20	10.01.12.02902

