


DR 188/180x6 MOS NK-20

Datos técnicos

Atributo	Valor
Dureza del material [Shore A]	20,0 Shore A
Material de junta	Caucho natural NK
Tipo de material	Espuma de caucho
Longitud L	6,00 mm
Anchura B	4,00 mm
Altura H	6,00 mm
Diámetro exterior D	188,00 mm
Diámetro interior d	180,00 mm



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	6,00 mm
Anchura B	4,00 mm
Altura H	6,00 mm

Datos de diseño DR 188/180x6 MOS NK-20



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.12.02901

