


Art.-Nr.: 10.01.12.03421




VCBL-R 160x160x125 30/50 TV

真空クランプブロック VCBL-Rは以下の製品で構成されます。

- 上部シーリングフレーム: VCDR
- プラスチック製メインボディ
- 下部シーリングフレーム

スペアパーツ: タッチバルブ、位置決めインサート、シーリング・フリクションパッドセット



デザインデータ VCBL-R 160x160x125 30/50 TV

技術資料

属性	価値
推奨スロット幅×スロット深さ[mm]	6,5/7,5
グリッパーの長さ L	160.00 mm
幅B	160.00 mm
高さ H	125.00 mm
製品仕様追加 真空クランプブロック グリッド	センシングバルブ 30/50

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L1	160.00 mm
グリッパーの長さ L	160.00 mm
幅B	160.00 mm
高さ H	125.00 mm

Art.-Nr.: 10.01.12.03421



技術資料

属性	値
グリッド	30/50



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.03421



スペアパーツの注文データ 10.01.12.03421

Typ		Artikelnummer
タッチバルブ	TV D9 4.3	10.01.12.02514
スペアパーツセット	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691
スペアパーツセット	ERS VCBL-R	10.01.12.02693
シーリングフレーム	ISDR 150x150x13.5 R 30/50	10.01.15.00352
シールリング	DR 188/180x6 MOS NK-20	10.01.12.02901

