


Art.-Nr.: 10.01.12.03876



技術資料


属性	価値
グリッパーの長さ L	145.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H	26.00 mm
にとって	フラットテーブルシステム
作業高さ H (AH)	100.00 mm

AP-G-145x130x26

アダプタプレート AP-Gは組立済みで納品されます。納品内容は以下の通りです。

- アルミ製メインボディ
- 下部ゴムプレート

アクセサリ: 真空クランプブロック、ワンタッチホースコネクタ、プラグ、プラグインニップル、圧縮エア用カブラ



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	145.00 mm
幅B	130.00 mm
高さ H	26.00 mm

デザインデータ AP-G-145x130x26



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.03876



Art.-Nr.: 10.01.12.03876



データアクセサリを注文する 10.01.12.03876

Typ		Artikelnummer
真空クランプブロック	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
真空クランプブロック	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
真空クランプブロック	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
真空クランプブロック	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
真空クランプブロック	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
真空クランプブロック	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
真空クランプブロック	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
真空クランプブロック	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
真空クランプブロック	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
真空クランプブロック	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
真空クランプブロック	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
真空クランプブロック	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 4	10.08.02.00157
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 8	10.08.02.00161
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 10	10.08.02.00254
ワンタッチホースコネクタ (L字型)	STV-W G1/4-AG 12	10.08.02.00162
ネジ式ブラグ (つば付き)	VRS-SB G1/4-AG ISKT O-Ring	10.08.06.00044
プラグインニッブル	EINS-NIP G1/4-IG 7.2 MS	10.01.12.04712
空気圧カップリング	DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2	10.01.12.04713

