

Art.-Nr.: 10.01.12.04069

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Hauteur H	100,00 mm
Modèle	PRO
Dimension (Lxl)	160x115
Dimension ventouse plate inférieure	160x115 mm


VCBL-K1-PRO 160x115x100

Le bloc de bridage VCBL-K1-PRO est livré monté. Le produit se compose de :

- Semelle supérieure type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible dans différentes dimensions et surfaces d'aspiration
- Corps robuste en plastique
- Semelle inférieure type VCSP-U - pièce en élastomère

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de frottement, semelle à insert en acier, fond de semelle en acier, ventouse de blocage du rail de guidage

Accessoires disponibles : semelle (supérieure) caoutchouc cellulaire

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	160,00 mm
Largeur B	115,00 mm
Hauteur H	100,00 mm

Données de construction VCBL-K1-PRO 160x115x100



Art.-Nr.: 10.01.12.04069

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Dimension ventouse plate inférieure	160x115 mm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.04069

**Données de commande accessoires 10.01.12.04069**

Typ	Nombre d'article
Semelle (supérieure)	VCSP-O 160x115x15 MOS TPE 10.01.12.04237

**Données de commande pièce de rechange 10.01.12.04069**

Typ	Nombre d'article
Semelle (supérieure)	VCSP-O 160x115x16.5 TPE 10.01.12.04062
Semelle (inférieure)	VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K1 TPE 10.01.12.04401
Bande de guidage bloc de bridage	VCFL 152x126x34.6 VCBL-K1 10.01.12.04058
Jeu de pièces de rechange	ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618

