

Art.-Nr.: 10.01.12.04069



技術資料


属性	価値
高さ H	100.00 mm
構築	PRO
サイズ (LxW)	160x115
寸法吸着盤底面	160x115 mm

VCBL-K1-PRO 160x115x100

>真空ブロックVCBL-K1-PROは以下の製品で構成されます。

- 上部ゴムプレート VCSP-O: 吸着用ゴム、様々なサイズをラインアップ
- 樹脂製ベース本体
- 下部プレート VCSP-U: ブロックの固定用ゴム

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート (上部)、交換用ゴムプレート (下部)、交換用ゴムプレート (フレーム部)、交換用ゴムプレート (グリップ部)、交換用部品セット、交換用金属部品セット、ガイドレール
 アクセサリ: ゴムプレート (上部)



デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L	160.00 mm
幅 B	115.00 mm
高さ H	100.00 mm

デザインデータ VCBL-K1-PRO 160x115x100



Art.-Nr.: 10.01.12.04069



技術資料

属性	価値
寸法吸着盤底面	160x115 mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.04069



発注データ アクセサリ 10.01.12.04069

Typ	本数
サクシオンプレート (上部)	VCSP-O 160x115x15 MOS TPE 10.01.12.04237



発注データ スペアパーツ 10.01.12.04069

Typ	本数
サクシオンプレート (上部)	VCSP-O 160x115x16.5 TPE 10.01.12.04062
交換用ゴムプレート下部	VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K1 TPE 10.01.12.04401
真空クランプブロック用ガイドレール	VCFL 152x126x34.6 VCBL-K1 10.01.12.04058
スペアパーツセット	ERS VCBL-Einleger 10.01.12.00618

