

Art.-Nr.: 10.01.12.04072



技術資料


属性	価値
高さ H	100.00 mm
アレンジメント	十字
構築	PRO
サイズ (LxW)	130x30
寸法吸着盤底面	160x115 mm

VCBL-K1-PRO 130x30x100 Q

>真空ブロックVCBL-K1-PROは以下の製品で構成されます。

- 上部ゴムプレート VCSP-O: 吸着用ゴム、様々なサイズをラインアップ
- 樹脂製ベース本体
- 下部プレート VCSP-U: ブロックの固定用ゴム

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート (上部)、交換用ゴムプレート (下部)、交換用ゴムプレート (フレーム部)、交換用ゴムプレート (グリップ部)、交換用部品セット、交換用金属部品セット、ガイドレール
 アクセサリ: ゴムプレート (上部)



デザインデータ

属性	価値
グリップの長さ L1	160.00 mm
グリップの長さ L2	129.00 mm
グリップの長さ L	130.00 mm
幅B	30.00 mm
高さ H2	78.00 mm
高さ H	100.00 mm

デザインデータ VCBL-K1-PRO 130x30x100 Q



Art.-Nr.: 10.01.12.04072



技術資料

属性	価値
寸法吸着盤底面	160x115 mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.04072



発注データ スペアパーツ 10.01.12.04072

Typ		本数
真空カップ用スペアパーツ	VST VCSP 130x30	10.01.12.02348
交換用ゴムプレート下部	VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.04401
真空クランプブロック用ガイドレール	VCFL 152x126x34.6 VCBL-K1	10.01.12.04058
スペアパーツセット	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618