

Art.-Nr.: 10.01.12.04076

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Hauteur H	100,00 mm
Arrangement	longitudinal
Modèle	PRO
Dimension (Lxl)	130x30
Dimension ventouse plate inférieure	160x115 mm


VCBL-K1-PRO 130x30x100 L

Le bloc de bridage VCBL-K1-PRO est livré monté. Le produit se compose de :

- Semelle supérieure type VCSP-O - pièce en élastomère, disponible dans différentes dimensions et surfaces d'aspiration
- Corps robuste en plastique
- Semelle inférieure type VCSP-U - pièce en élastomère

Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure), jeu de pièces d'usure, semelle (inférieure), cadre d'étanchéité, plaque de frottement, semelle à insert en acier, fond de semelle en acier, ventouse de blocage du rail de guidage

Accessoires disponibles : semelle (supérieure) caoutchouc cellulaire

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L1	160,00 mm
Longueur L2	89,00 mm
Longueur L	130,00 mm
Largeur B	30,00 mm
Hauteur H2	78,00 mm
Hauteur H	100,00 mm

Données de construction VCBL-K1-PRO 130x30x100 L



Art.-Nr.: 10.01.12.04076

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Dimension ventouse plate inférieure	160x115 mm

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.12.04076

**Données de commande pièce de rechange 10.01.12.04076**

Typ		Nombre d'article
Jeu de pièces d'usure	VST VCSP 130x30	10.01.12.02348
Semelle (inférieure)	VCSP-U 160x115x16.5 VCBL-K1 TPE	10.01.12.04401
Bande de guidage bloc de bridage	VCFL 152x126x34.6 VCBL-K1	10.01.12.04058
Jeu de pièces de rechange	ERS VCBL-Einleger	10.01.12.00618

