

Art.-Nr.: 10.01.12.04091



## 技術資料

属性	値
高さ H	100.00 mm
アレンジメント	縦型
構築	PRO
サイズ (LxW)	120x50
寸法吸着盤底面	160x115 mm


VCBL-K2-PRO 120x50x100 L

真空クランププロック VCBL-K2-PRO は以下の製品で構成されます。

- ゴムプレート VCSP-O: 上部吸着用、さまざまなサイズをラインアップ
- 樹脂製本体ボディ
- ゴムプレート VCSP-U: 下部吸着用

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート (上部)、交換用ゴムプレート (下部)、交換用ゴムプレート (フレーム部)、交換用ゴムプレート (グリップ部)、交換用部品セット、交換用金属部品セット、タッチバルブ

アクセサリ: MOS製ゴムプレート




デザインデータ VCBL-K2-PRO 120x50x100 L

## デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	160.00 mm
グリッパーの長さ L2	89.00 mm
グリッパーの長さ L	120.00 mm
幅 B	75.00 mm
高さ H2	78.00 mm
高さ H	100.00 mm



Art.-Nr.: 10.01.12.04091



技術資料

属性	価値
寸法吸着盤底面	160x115 mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.12.04091](http://www.schmalz.co.jp/10.01.12.04091)



発注データ スペアパーツ 10.01.12.04091

Typ	本数
サクションプレート(上部)	10.01.12.00012
サクションプレート(下部)	10.01.12.04402
真空クランププロック用ガイドレール	10.01.12.04059
真空カップ用スペアパーツ	10.01.12.02149
タッチバルブ	10.01.12.02514