

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Altezza H	25,00 mm
Applicazioni	Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori

AP-S6-145x145x25


I blocchi di aspirazione con una superficie di aspirazione di 145 x 145 mm sono forniti assemblati.

I blocchi di aspirazione stretti con superfici di aspirazione 125 x 75 mm, 120 x 50 mm e 130 x 30 mm sono composti da diverse parti:

- Alloggiamenti ventosa AP-S6 incl. bordi di tenuta in spugna e o-ring
- Ventosa incl. piastra di aspirazione, tastatore e tag NFC
- Alloggiamenti ventosa e ventosa sono disponibili separatamente

Parti di ricambio disponibili: piastra di aspirazione VCSP-O, bordi di tenuta in spugna VCDR, tastatore TV, ventosa VCBL-S6-CUP, alloggiamenti ventosa AP-S6

Accessori disponibili: piastra di aspirazione in gomma spugna, camma di commutazione per il rilevamento della posizione, magneti per il rilevamento della posizione

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	104,00 mm
Lunghezza L	145,00 mm
Larghezza B	145,00 mm
Altezza H1	68,80 mm
Altezza H	25,00 mm

Dati di costruzione AP-S6-145x145x25



Art.-Nr.: 10.01.12.04440

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Applicazioni	Per le tavole delle macchine Flexmatic, Start e Pilot sono necessari ulteriori accessori

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.12.04440

**Ordinare gli accessori dati 10.01.12.04440**

Typ		Artikelnummer
Accessori sistemi di bloccaggio	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04841
Camma di contatto	SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6	10.01.12.04741

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.12.04440**

Typ		Artikelnummer
Accessori sistemi di bloccaggio	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04814
O-Ring	O-RING 112x4 NBR-40	10.07.08.00671

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.12.04440**

Typ		Artikelnummer
Bordi di tenuta (inferiore)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560

