

Art.-Nr.: 10.01.12.04455



技術資料

属性	価値
高さ H	110.00 mm
アレンジメント	ブラガブル 360°/15
製品仕様追加 真空クランプブロック	センシングバルブ
サイズ (LxW)	130x30

VCBL-S6 130x30x110 S-360-15 TV


吸着範囲 145 x 145 mmの真空クランプブロック は組立済みで納品されます。

吸着範囲が 125 x 75 mm/120 x 50 mm/130 x 30 mm の真空ブロックは以下の製品で構成されます。

- マウント AP-S6 (シーリングスポンジとOリングを含む)
- 真空カップ (サクシジョンプレート、センシングバルブ、NFCタグを含む)
- 真空カップは別で利用可能

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート VCSP-O、発泡ゴムシーリングフレーム VCDR、内蔵バルブ TV、真空カップ VCBL-S6-CUP、取り付け部品 AP-S6

アクセサリ: 発泡ゴムプレート、位置検出用スイッチングカム、位置検出用マグネット



デザインデータ

属性	価値
グリップバーの長さ L1	148.50 mm
グリップバーの長さ L2	104.00 mm
グリップバーの長さ L	130.00 mm
幅B1	144.00 mm
幅B	30.00 mm
高さ H1	147.50 mm
高さ H2	77.00 mm
高さ H	110.00 mm
半径	55.0 mm

デザインデータ VCBL-S6 130x30x110 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.04455



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.04455



発注データ アクセサリ 10.01.12.04455

Typ		本数
カムスイッチ	SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6	10.01.12.04741
クランプシステムのアクセサリ	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04841



発注データ スペアパーツ 10.01.12.04455

Typ		本数
スペアパーツセット	ERS VCSP	10.01.12.01543
シーリングフレーム (下部)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
タッチバルブ	TV D9 4.3	10.01.12.02514
クランプシステムのアクセサリ	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04814