

Art.-Nr.: 10.01.12.04455



Technische Daten

Attribut	Wert
Höhe H	110,00 mm
Anordnung	steckbar 360°/15°
Zusatzfunktion Blocksauger	Tastventil
Abmessung (LxB)	130x30
Anwendung	Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt


VCBL-S6 130x30x110 S-360-15 TV

Blocksauger mit Saugfläche 145 x 145 mm werden montiert geliefert.

Schmale Blocksauger mit Saugfläche 125 x 75 mm, 120 x 50 mm und 130 x 30 mm sind mehrteilig, bestehend aus:

- Saugeraufnahme AP-S6 inkl. Schaum-Dichtrahmen und O-Ring
- Sauger-Cup inkl. Saugplatte, Tastventil und NFC-Tag
- Saugeraufnahme und Saugercup sind separat erhältlich

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte VCSP-O, Schaum-Dichtrahmen VCDR, Tastventil TV, Saugercup VCBL-S6-CUP, Saugeraufnahme AP-S6
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi, Schaltnocken für Positionserkennung, Magnet für Positionserkennung



Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L1	148,50 mm
Länge L2	104,00 mm
Länge L	130,00 mm
Breite B1	144,00 mm
Breite B	30,00 mm
Höhe H1	147,50 mm
Höhe H2	77,00 mm
Höhe H	110,00 mm
Radius	55,0 mm

Konstruktionsdaten VCBL-S6 130x30x110 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.04455

**Technische Daten**

Attribut	Wert
Anwendung	Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt

**Weitere Dokumentationen**CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: www.schmalz.com/10.01.12.04455**Bestelldaten Zubehör 10.01.12.04455**

Typ		Artikelnummer
Schaltnocken	SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6	10.01.12.04741
Zubehör-Aufspannsysteme	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04841

**Bestelldaten Ersatzteile 10.01.12.04455**

Typ		Artikelnummer
Ersatzteilsatz	ERS VCSP	10.01.12.01543
Dichtrahmen (unten)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
Tastventil	TV D9 4.3	10.01.12.02514
Zubehör-Aufspannsysteme	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04814

