



Technische Daten

Höhe H	75,00 mm
Zusatzfunktion Blocksauger	Tastventil + Membran
Abmessung (LxB)	145x145
Anwendung	Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt

VCBL-S6 145x145x75 TV+ME


Blocksauger mit Saugfläche 145 x 145 mm werden montiert geliefert.

Schmale Blocksauger mit Saugfläche 125 x 75 mm, 120 x 50 mm und 130 x 30 mm sind mehrteilig, bestehend aus:

- Saugeraufnahme AP-S6 inkl. Schaum-Dichtrahmen und O-Ring
- Sauger-Cup inkl. Saugplatte, Tastventil und NFC-Tag
- Saugeraufnahme und Saugercup sind separat erhältlich

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte VCSP-O, Schaum-Dichtrahmen VCDR, Tastventil TV, Saugercup VCBL-S6-CUP, Saugeraufnahme AP-S6

Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi, Schaltnocken für Positionserkennung, Magnet für Positionserkennung



Konstruktionsdaten

Länge L2	104,00 mm
Länge L	145,00 mm
Breite B	145,00 mm
Höhe H1	112,50 mm
Höhe H	75,00 mm

Konstruktionsdaten VCBL-S6 145x145x75 TV+ME



Art.-Nr.: 10.01.12.04456



Technische Daten

Anwendung	Für Maschinentische Flexmatic, Start und Pilot wird weiteres Zubehör benötigt
-----------	---



Bestelldaten Zubehör 10.01.12.04456

Typ		Artikelnummer
Saugplatte (oben)	VCSP-O 145x145x17.9 ME-MOS TPE	10.01.12.04818
Schaltnocken	SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6	10.01.12.04741
Zubehör-Aufspannsysteme	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04841



Bestelldaten Ersatzteile 10.01.12.04456

Typ		Artikelnummer
Saugplatte (oben)	VCSP-O 145x145x16.5 ME TPE	10.01.12.04445
Dichtrahmen (unten)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
Tastventil	TV D9 4.3	10.01.12.02514