

Art.-Nr.: 10.01.12.04459



### 技術資料

属性	値
高さ H	75.00 mm
アレンジメント	プラガブル 360°/15
製品仕様追加 真空クランププロック	センシングバルブ
サイズ (LxW)	130x30


VCBL-S6 130x30x75 S-360-15 TV

吸着範囲 145 x 145 mmの真空クランププロックは組立済みで納品されます。  
吸着範囲が 125 x 75 mm/120 x 50 mm/130 x 30 mm の真空プロックは以下の製品で構成されます。

- マウント AP-S6 (シーリングスポンジとOリングを含む)
- 真空カップ (サクションプレート、センシングバルブ、NFCタグを含む)
- 真空カップは別で利用可能

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート VCSP-O、発泡ゴムシーリングフレーム VCDR、内蔵バルブ TV、真空カップ VCBL-S6-CUP、取り付け部品 AP-S6

アクセサリ: 発泡ゴムプレート、位置検出用スイッチングカム、位置検出用マグネット



### デザインデータ

属性	値
グリッパーの長さ L1	148.50 mm
グリッパーの長さ L2	104.00 mm
グリッパーの長さ L	130.00 mm
幅B1	144.00 mm
幅B	30.00 mm
高さ H1	112.50 mm
高さ H2	42.00 mm
高さ H	75.00 mm
半径	55.0 mm

デザインデータ VCBL-S6 130x30x75 S-360-15 TV



WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.04459

真空クランププロック

# VCBL-S6 130x30x75 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.04459

## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.12.04459](http://www.schmalz.co.jp/10.01.12.04459)

## 発注データ アクセサリ 10.01.12.04459

Typ		本数
カムスイッチ	SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6	10.01.12.04741
クランプシステムのアクセサリ	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04841

## 発注データ スペアパーツ 10.01.12.04459

Typ		本数
スペアパーツセット	ERS VCSP	10.01.12.01543
シーリングフレーム (下部)	VCDR 135x25.5x6 VCBL	10.01.12.04560
タッチパルプ	TV D9 4.3	10.01.12.02514
クランプシステムのアクセサリ	ZUB VCBL-S6	10.01.12.04814



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.04459](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.12.04459)

2