

Art.-Nr.: 10.01.12.04463



## 技術資料

| 属性                | 価値            |
|-------------------|---------------|
| 高さ H              | 50.00 mm      |
| アレンジメント           | ブラガブル 360°/15 |
| 製品仕様追加 真空クランプブロック | センシングバルブ      |
| サイズ (LxW)         | 130x30        |


VCBL-S6 130x30x50 S-360-15 TV

吸着範囲 145 x 145 mmの真空クランプブロック は組立済みで納品されます。  
 吸着範囲が 125 x 75 mm/120 x 50 mm/130 x 30 mm の真空ブロックは以下の製品で構成されます。

- マウント AP-S6 (シーリングスポンジとOリングを含む)
- 真空カップ (サクシジョンプレート、センシングバルブ、NFCタグを含む)
- 真空カップは別で利用可能

スペアパーツ: 交換用ゴムプレート VCSP-O、発泡ゴムシーリングフレーム VCDR、内蔵バルブ TV、真空カップ VCBL-S6-CUP、取り付け部品 AP-S6

アクセサリ: 発泡ゴムプレート、位置検出用スイッチングカム、位置検出用マグネット



## デザインデータ

| 属性          | 価値        |
|-------------|-----------|
| グリッパーの長さ L1 | 148.50 mm |
| グリッパーの長さ L2 | 104.00 mm |
| グリッパーの長さ L  | 130.00 mm |
| 幅B1         | 144.00 mm |
| 幅B          | 30.00 mm  |
| 高さ H1       | 87.50 mm  |
| 高さ H2       | 17.00 mm  |
| 高さ H        | 50.00 mm  |
| 半径          | 55.0 mm   |

デザインデータ VCBL-S6 130x30x50 S-360-15 TV



Art.-Nr.: 10.01.12.04463



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.12.04463](http://www.schmalz.co.jp/10.01.12.04463)



## 発注データ アクセサリ 10.01.12.04463

| Typ            |                             | 本数             |
|----------------|-----------------------------|----------------|
| カムスイッチ         | SCHA-NOCK 12x7.6x20 VCBL-S6 | 10.01.12.04741 |
| クランプシステムのアクセサリ | ZUB VCBL-S6                 | 10.01.12.04841 |



## 発注データ スペアパーツ 10.01.12.04463

| Typ            |                      | 本数             |
|----------------|----------------------|----------------|
| スペアパーツセット      | ERS VCSP             | 10.01.12.01543 |
| シーリングフレーム (下部) | VCDR 135x25.5x6 VCBL | 10.01.12.04560 |
| タッチバルブ         | TV D9 4.3            | 10.01.12.02514 |
| クランプシステムのアクセサリ | ZUB VCBL-S6          | 10.01.12.04814 |