

Art.-Nr.: 10.01.12.04612



技術資料

属性	価値
高さ H	100.00 mm
製品仕様追加 真空クランプブロック	ツールレス高さ調整可能
ストロークZ	10.00 mm
クランプ範囲 [mm]	10.0 ~ 100.0 mm
グリッド	30/40
ベースエリア	150 x 130 mm
デザイン	クイック


VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

メカ式クランプVCMC-R-QUICKは以下の製品で構成されます。

- クイック調整機構付きクランププレート
- アルミニウム製ボディ
- シーリングフレームと取付用ブラケット

スペアパーツ: クランププレート、シーリングフレーム、取付用ブラケット

アクセサリ: クランプ範囲延長パーツ



デザインデータ VCMC-R-QUICK 150x130x100 30/40

デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L	148.50 mm
幅B	133.50 mm
高さ H1	232.70 mm
高さ H2	30.00 mm
高さ H	100.00 mm
外径 D1	56.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	66.5 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X2	44.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.12.04612



技術資料

属性	値
クランプ範囲 [mm]	10.0 ~ 100.0 mm



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.12.04612



スペアパーツの注文データ 10.01.12.04612

Typ		Artikelnummer
クランプディスク	SPAN-TELL 110 EXZ VCMC	10.01.12.04239
スペアパーツセット	ERS VCBL-R Winkel	10.01.12.02691

